



Stela+ gen2 Round

BPP610 5850/NW PSU WRN CLO 60P L20

STELA ROUND GEN2, LED XP-G2, Voedingsunit (aan/uit), Brede optiek voor wegen (S-klasse), Constante lichtopbrengst, Paaltop voor diameter 60 mm

Stela Round vormt de voorhoede van de LED-technologie in straatverlichting. Het REVOLED-concept van koeling en lichtverdeling maakt enorme energiebesparingen mogelijk en een bijbehorende vermindering van de CO₂-uitstoot, terwijl het tegelijk voldoet aan de huidige verlichtingsnormen. Een uitstekend thermisch beheer van de LED's verzekert een zeer lange levensduur, wat de noodzaak van lampvervanging voorkomt en resulteert in zeer aantrekkelijke totale eigendomskosten. De introductie van de nieuwste generatie LED's en programmeerbare drivers, en de mogelijkheid constante lichtopbrengst (CLO) toe te passen in gen2 leiden tot een verdere vermindering van het energieverbruik.

Product gegevens

Algemene informatie		Conform EU RoHS-richtlijn	
Type lichtbron	XP-G2 [LED XP-G2]	Ja	
Lichtbron vervangbaar	Nee		
Aantal VSA's	1 unit		
Driver/VSA inbegrepen	Ja		
Lamptype	LED		
Code productfamilie	BPP610 [STELA ROUND GEN2]		
Lamptype	LED		
Ingebouwde regeling	Constante lichtopbrengst		
CE-markering	Ja		
Garantieperiode	5 jaar		
Brandbaarheidsmarkering	-		
ENEC-markering	-		
Gegevens lichttechniek			
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0		
Lichtstroom	5.265 lm		
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°		
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	132 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	≥70		
Kleur lichtbron	Neutraalwit		
Type lichtkap	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap		
Bundelspreiding armatuur	154° x 118°		

Stela+ gen2 Round

Optiektype buiten	Brede optiek voor wegen (S-klasse)
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO	39 W
Average CLO power consumption	39.5 W
Totale opgenomen vermogen CLO	40 W
Aanloopstroom	80 A
Aanlooptijd inschakelpiek	150 ms
Energieverbruik	40 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Schroefverbinding met stekker en stopcontact
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B 1	

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +35 °C
----------------------------	----------------


Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Acrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Fixation material	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	Paaltop voor diameter 60 mm
Vorm optische lichtkap/lens	Gebogen
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale hoogte	195 mm

Maatschets



Totale diameter	600 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,065 m²

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 6 kV normale modus
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.380, 0.380) SDCM <7
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
--------------------------------------	-------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BPP610 5850/NW PSU WRN CLO 60P L20
Volledige productnaam	BPP610 5850/NW PSU WRN CLO 60P L20
Full EOC	871794322836200
Beschrijving lokale code	2332.64032-L233200054-H6AVMNYLSZ34
Bestelcode	22836200
Materiaalnr. (12NC)	912300025959
Lokale code	BPP610N5850W60
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8717943228362
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8717943228362

Stela+ gen2 Round

