



Stela+ gen2 Round

BPP611 2950/NW PSU WRN CLO 60P L20

STELA-ROUND AREA GEN2, LED XP-G2, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Optique route large pour classe S, Flux lumineux constant, En top de mât pour diamètre 60 mm

Stela Round is at the forefront of LED technology in street lighting. The REVOLED cooling and light distribution concept enables tremendous energy savings and a corresponding reduction in CO2 emissions, whilst meeting current lighting standards. Excellent thermal management of the LEDs ensures a very long lifetime, eliminating the need for lamp replacement and resulting in a very attractive Total Cost of Ownership. The introduction of the latest-generation LED and programmable drivers and the possibility of employing Constant Light Output (CLO) in gen2 enable a further reduction in power consumption.

Données du produit

Informations générales		Conforme à RoHS	
Code famille lampe	XP-G2 [LED XP-G2]		Oui
Source lumineuse remplaçable	Non	Données techniques de l'éclairage	
Nombre d'appareillages	1 unité	Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Driver inclus	Oui	Flux lumineux	2'655 lm
Type de source lumineuse	LED	Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Code famille de produits	BPP611 [STELA-ROUND AREA GEN2]	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Commande intégrée	Flux lumineux constant	Efficacité lumineuse (nominale)	121 lm/W
Marquage CE	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	≥70
Garantie	5 ans	Température de couleur	Blanc neutre
Inflamabilité	-		
Marquage ENEC	-		

Stela+ gen2 Round

Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	154° x 118°
Type d'optique d'extérieur	Optique route large pour classe S

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique CLO initiale	22 W
Consommation électrique CLO moyenne	22 W
Puissance électrique fin CLO	22 W
Courant d'appel	65 A
Durée courant d'appel	100 ms
Consommation électrique	22 W
Facteur de puissance (fraction)	0.94
Connexion	Connexion à vis avec prise et douille
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	1

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Oui

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Acrylate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux de fixation	Aluminium
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	En top de mât pour diamètre 60 mm
Forme du cache optique/de la lentille	Courbe
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Hauteur totale	195 mm

Diamètre total	600 mm
Surface projetée effective	0.065 m ²

Approbation et application

Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 6 kV
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.380, 0.380) SDCM <7
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2

Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	0.5 %
------------------------------	-------

Données du produit

Nom du produit de la commande	BPP611 2950/NW PSU WRN CLO 60P L20
Nom de produit complet	BPP611 2950/NW PSU WRN CLO 60P L20
Code EOC	871794322839300
Code de commande	22839300
Code 12NC	912300025967
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943228393
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943228393

Stela+ gen2 Round

Schéma dimensionnel

