

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Pour les concepteurs qui souhaitent un éclairage d'accentuation RVB direct à haute luminosité ou qui ont besoin de créer un affichage vidéo moyenne/basse résolution, iColor Flex MX gen2 fournit des rubans flexibles constitués de nœuds LED haute intensité. Chaque nœud Flex MX gen2 est contrôlable individuellement, ce qui garantit une flexibilité optimale de la conception.

Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Nombre de sources lumineuses	50 [50 pcs]	Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Code famille de lampe	LED-MD [LED Multi-die]	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Température de couleur	RGB	Couleur	Noir
Source lumineuse de substitution	Oui	Normes et recommandations	
Driver inclus	Non	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Cache optique/ type de l'objectif	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]	Performances initiales (conforme IEC)	
Faisceau du luminaire	165°	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	8 lm/W
Marquage CE	Marquage CE	Puissance initiale absorbée	0.5 W
Caractéristiques électriques		Durées de vie (condorme IEC)	
Tension d'entrée	7.5 V	Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	60000
Gestion et gradation		Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	60000
avec gradation	Oui	Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	60000

iColor Flex MX gen2

Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------


Données logistiques

Code de produit complet	871829162293299
Nom du produit de la commande	BGC494 50 RGB TSDM12 BK
Code barre produit	8718291622932

Code de commande	101-000076-03
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	912400130017
Net Weight (Piece)	1,017 kg
Code catalogue	101-000076-03
Description du code catalogue	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Schéma dimensionnel



BGC494 50 RGB TSDM12 BK

