

# iColor Flex MX gen2

## iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Gdy projektanci potrzebują barwnych matrycowych wyświetlaczy LED RGB o dużej jasności albo muszą zaprojektować pomysłowe prezentacje ekranowe w średniej lub niskiej rozdzielczości, świetnym rozwiązaniem będą oprawy iColor Flex MX gen2. To elastyczne sznury punktów LED o bardzo wysokiej luminancji. Każdym punktem Flex MX gen2 można sterować indywidualnie, co zapewnia maksymalną uniwersalność stosowania.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                         |                                                  | Sterowanie i Ściemnianie                   |                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Liczba źródeł światła                     | 50 [ 50 sztuk]                                   | Ściemnialna                                | tak                                                           |
| Kod rodziny źródła światła                | LED-MD [ LED Multi-die]                          | Mechanika i korpus                         |                                                               |
| Barwa źródła światła                      | RGB                                              | Materiał korpusu                           | poliwęglan                                                    |
| Wymienne źródło światła                   | tak                                              | Materiał pokrywy optycznej/soczewki        | poliwęglan                                                    |
| Zawiera zasilacz                          | brak                                             | Kolor                                      | BK                                                            |
| Typ pokrywy optycznej/soczewki            | TSDM12 [ przezroczysta kopuła 12 cali oddzielna] | Zatwierdzenie i Aplikacja                  |                                                               |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 165°                                             | Kod klasy szczelności IP                   | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Znak CE                                   | CE                                               | Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)  |                                                               |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne     |                                                  | Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED | 8 lm/W                                                        |
| Napięcie wejściowe                        | 7.5 V                                            | Moc znamionowa                             | 0.5 W                                                         |

iColor Flex MX gen2


| Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)                  |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000 |

| Warunki dotyczące zastosowań |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -40 do +50°C |

| Dane produktu                   |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pełny kod produktu              | 871829162293299                                                                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | BGC494 50 RGB TSDM12 BK                                                                 |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718291622932                                                                           |
| Kod zamówienia                  | 101-000076-03                                                                           |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                                                                       |
| Numerator - Packs per outer box | 12                                                                                      |
| Material Nr. (12NC)             | 912400130017                                                                            |
| Net Weight (Piece)              | 1,017 kg                                                                                |
| Numer katalogowy                | 101-000076-03                                                                           |
| Catalog Number Description      | iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing |

IP 66

Rysunki techniczne



BGC494 50 RGB TSDM12 BK

