

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2 è una stringa multi-funzionale di 50 nodi LED a colori ad alta intensità concepita per generare effetti straordinari senza i vincoli di forma o dimensioni dell'apparecchio. iColor Flex MX gen2 consente di realizzare motivi e proiezioni video su quasi tutte le superfici in interni ed esterni, inclusi soffitti, pavimenti, oggetti tridimensionali, sculture e molto altro. Le dimensioni ridotte dei nodi rendono possibile l'installazione negli spazi ristretti rispetto alle stringhe iColor Flex LMX gen2 di dimensioni maggiori.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]
Colore sorgente luminosa	RGB
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Driver incluso	No
Tipo copertura ottica/lenti	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	105°
Marchio CE	CE mark
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	7.5 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Sì
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Colore	Bianco WH
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Efficienza iniziale apparecchio LED	12 lm/W


iColor Flex MX gen2

Potenza in ingresso iniziale	0.5 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829162295699


Nome prodotto ordine	BGC494 50 RGB CLDM12 WH
EAN/UPC - Prodotto	8718291622956
Codice d'ordine	101-000076-05
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	912400130019
Peso netto (al pezzo)	0,970 kg
Numero catalogo	101-000076-05
Numero catalogo Descrizione	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Disegno tecnico



BGC494 50 RGB CLDM12 WH



BGC494 50 RGB CLDM12 WH

