



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Para os designers que buscam por uma iluminação de destaque/visão direta (direct view) RGB de alto brilho, ou ainda projetar exibições criativas de vídeo em baixa resolução, o iColor Flex MX gen2 é uma solução disposta em cordões flexíveis de LED de alta intensidade. Cada módulo Flex LMX gen2 é controlável individualmente, proporcionando a máxima flexibilidade para o design.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Cor da fonte de luz	RGB
Fonte de luz substituível	Sim
Controlador incluído	Não
Tipo de acessório de lente/difusor óptico	CLDM12 [Cúpula transparente com separação de 12 polegadas]
Difusão do fecho da luz da luminária	105°
Marca CE	CE
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	7,5 V
Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Cor	Branco
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Eficiência da luminária LED inicial	12 lm/W
Potência de entrada inicial	0.5 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	60000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	60000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	60000

iColor Flex MX gen2

Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	60000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829162295699
Nome de produto da encomenda	BGC494 50 RGB CLDM12 WH
EAN/UPC - Produto	8718291622956
Código de encomenda	101-000076-05


Código local	912400130019
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	12
Nº do material (12NC)	912400130019
Copiar peso líquido (peça)	0,970 kg
Número de catálogo	101-000076-05
Descrição do número de catálogo	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Desenho dimensional



BGC494 50 RGB CLDM12 WH



BGC494 50 RGB CLDM12 WH

