

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 är en slinga med LED-noder i RGB som kan användas för direct-view eller accentbelysning, både inom- och utomhus. Varje Flex-slinga kan styras individuellt för ökad designfrihet.

Produktdata

Allmän information		Färg	
Antal ljuskällor	50 [50 st]	Vit	
Lampfamiljskod	LED-MD [LED Multi-die]	Användning och godkännande	
Ljuskällans färg	RGB	Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Utbytbar ljuskälla	Ja	Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Driftdon ingår	No	Initialt LED-ljusutbyte	12 lm/W
Optikavskärmning/optiktyp	CLDM12 [Klar kupol 12 tum separerade]	Initial ineffekt	0.5 W
Armaturens ljusfördelning	105°	Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
CE-märkning	CE märkning	Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	60000
Drift och elektricitet		Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Inspänning	7,5 V	Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	60000
Styrenheter och dimring		Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	60000
Dimbara	Ja	Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	60000
Mekanik och armaturhus		Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Armaturhusets material	Polykarbonat	Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	60000
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat	Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000

iColor Flex MX gen2

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------


Produktdata

Fullständig produktkod	871829162295699
Beställningsproduktnamn	BGC494 50 RGB CLDM12 WH
EAN/UPC – Produkt	8718291622956
Beställningsnummer	101-000076-05
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	12


Materialnummer (12NC)	912400130019
Net Weight (Piece)	0,970 kg
Katalognummer	101-000076-05
Beskrivning av katalognummer	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Måttskiss



BGC494 50 RGB CLDM12 WH



BGC494 50 RGB CLDM12 WH

