

# iColor Flex MX gen2

## iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Ha a tervezőknek nagy fényerejű, közvetlen megvilágítású, kiemelő jellegű RGB-világításra van szükségük, vagy kreatív közepes vagy alacsony felbontású videómegjelenítőket építenek, az iColor Flex MX gen2 nagy fényerejű LED-csomópontok rugalmas füzerei tökéletes megoldást nyújtanak. Mindegyik Flex MX gen2 csomópont külön vezérelhető, így a rugalmas tervezés garantált.

### Termék adatok

| Általános információ            |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| A fényforrások száma            | 50 [ 50 pcs]                         |
| Fényforráscsalád kódja          | LED-MD [ LED Multi-die]              |
| A fényforrás színe              | RGB                                  |
| Cserélhető fényforrás           | Igen                                 |
| Vezérlővel együtt               | Nem                                  |
| Optika/lencse típusa            | CLDM4 [ Clear dome 4 inch separated] |
| A lámpatest fényoszóródása      | 105°                                 |
| CE jelölés                      | CE mark                              |
| Működtetés és elektronika       |                                      |
| Bemeneti feszültség             | 7.5 V                                |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás |                                      |
| Szabályozható                   | Igen                                 |

| Mechanika és tokozás                               |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ház anyaga                                         | Polikarbonát                                           |
| Optika/lencse anyaga                               | Polikarbonát                                           |
| Szín                                               | BK                                                     |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek               |                                                        |
| Por és víz elleni védelem kódja (IP)               | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                                                        |
| A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka            | 12 lm/W                                                |
| Kezdeti bemeneti feszültség                        | 0.5 W                                                  |
| Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)   |                                                        |
| 50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)       | 60000                                                  |

iColor Flex MX gen2


|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 50% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges)  | 60000 |
| 50% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(számított) | 60000 |
| 50% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges)  | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(számított) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges)  | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(számított) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges)  | 60000 |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Alkalmazási feltételek           |                      |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |


|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékadatok                        |                                                                                        |
| Teljes termékkód                    | 871829162296399                                                                        |
| A termék megrendelési neve          | BGC494 50 RGB CLDM4 BK                                                                 |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291622963                                                                          |
| Rendelési kód                       | 101-000076-06                                                                          |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                                      |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 12                                                                                     |
| SAP anyag                           | 912400130020                                                                           |
| Net Weight (Piece)                  | 0,692 kg                                                                               |
| Katalógusszám                       | 101-000076-06                                                                          |
| A katalógusszám leírása             | iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens,<br>Black Housing, 4 in On-Center Node<br>Spacing |

IP 66

Méretezett rajza



BGC494 50 RGB CLDM4 BK



BGC494 50 RGB CLDM4 BK

