

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Ha a tervezőknek nagy fényerejű, közvetlen megvilágítású, kiemelő jellegű RGB-világításra van szükségük, vagy kreatív közepes vagy alacsony felbontású videómegjelenítőket építenek, az iColor Flex MX gen2 nagy fényerejű LED-csomópontok rugalmas füzerei tökéletes megoldást nyújtanak. Mindegyik Flex MX gen2 csomópont külön vezérelhető, így a rugalmas tervezés garantált.

Termék adatok

Általános információ		Mechanika és tokozás	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]	Ház anyaga	Polikarbonát
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]	Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
A fényforrás színe	RGB	Szín	BK
Cserélhető fényforrás	Igen	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Vezérlővel együtt	Nem	Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Optika/lencse típusa	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]	Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A lámpatest fényoszóródása	105°	A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	12 lm/W
CE jelölés	CE mark	Kezdeti bemeneti feszültség	0.5 W
Működtetés és elektronika		Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Bemeneti feszültség	7.5 V	50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	60000
Vezérlők és fényerő-szabályozás			
Szabályozható	Igen		

iColor Flex MX gen2


50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között


Termékadatok	
Teljes termékkód	871829162297099
A termék megrendelési neve	BGC494 50 RGB CLDM12 BK
EAN/UPC - termék	8718291622970
Rendelési kód	101-000076-07
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	912400130021
Net Weight (Piece)	1,017 kg
Katalógusszám	101-000076-07
A katalógusszám leírása	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Méretezett rajza



BGC494 50 RGB CLDM12 BK



BGC494 50 RGB CLDM12 BK

