

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med middels eller lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex MX gen2, som har fleksible trådrekker av store LED-noder med høy intensitet. Hver Flex MX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskildefarge	RGB
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Driver inkludert	No
Optisk deksel-/linsetype	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]
Lysstrålespredning fra armatur	105°
CE-merke	CE mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	7.5 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Farge	Sort
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	12 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	0.5 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

iColor Flex MX gen2

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Produktdata

Fullstendig produktkode	871829162297099
Produktnavn for bestilling	BGC494 50 RGB CLDM12 BK
EAN/UPC – produkt	8718291622970


Bestillingskode	101-000076-07
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	912400130021
Net Weight (Piece)	1,017 kg
Katalognummer	101-000076-07
Katalognummerbeskrivelse	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Målskisse



BGC494 50 RGB CLDM12 BK



BGC494 50 RGB CLDM12 BK

