

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Gdy projektanci potrzebują barwnych matrycowych wyświetlaczy LED RGB o dużej jasności albo muszą zaprojektować pomysłowe prezentacje ekranowe w średniej lub niskiej rozdzielczości, świetnym rozwiązaniem będą oprawy iColor Flex MX gen2. To elastyczne sznury punktów LED o bardzo wysokiej luminancji. Każdym punktem Flex MX gen2 można sterować indywidualnie, co zapewnia maksymalną uniwersalność stosowania.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i Ściemnianie	
Liczba źródeł światła	50 [50 sztuk]	Ściemnialna	tak
Kod rodziny źródła światła	LED-MD [LED Multi-die]	Mechanika i korpus	
Barwa źródła światła	RGB	Materiał korpusu	poliwęglan
Wymienne źródło światła	tak	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Zawiera zasilacz	brak	Kolor	BK
Typ pokrywy optycznej/soczewki	CLDM12 [przezroczysta kopułka 30 cm odstępu]	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	105°	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Znak CE	CE	Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	12 lm/W
Napięcie wejściowe	7.5 V	Moc znamionowa	0.5 W

iColor Flex MX gen2


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C


Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829162297099
Nazwa produktu na zamówieniu	BGC494 50 RGB CLDM12 BK
EAN/UPC - Produkt	8718291622970
Kod zamówienia	101-000076-07
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	912400130021
Net Weight (Piece)	1,017 kg
Numer katalogowy	101-000076-07
Catalog Number Description	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Rysunki techniczne



BGC494 50 RGB CLDM12 BK



BGC494 50 RGB CLDM12 BK

