



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB CLFT12 BK

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Para os designers que buscam por uma iluminação de destaque/visão direta (direct view) RGB de alto brilho, ou ainda projetar exibições criativas de vídeo em baixa resolução, o iColor Flex LMX gen2 é uma solução disposta em cordões flexíveis de LED de alta intensidade. Cada módulo Flex LMX gen2 é controlável individualmente, proporcionando a máxima flexibilidade para o design.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs]	Regulável	Sim
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]	Dados mecânicos e de compartimento	
Cor da fonte de luz	RGB	Material do compartimento	PC
Fonte de luz substituível	Não	Material de lente/tampa óptica	PC
Controlador incluído	Não	Cor	Preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT12 [Plano transparente com separação de 12 polegadas]	Aprovação e aplicação	
Difusão do fecho da luz da luminária	105°	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Marca CE	CE	Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Dados técnicos de luz		Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	30 lm
Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	11 cd	Eficiência da luminária LED inicial	30 lm/W
Dados elétricos e de operação		Potência de entrada inicial	1 W
Tensão de entrada	24 V	Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
		Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000

iColor Flex LMX gen2

Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829162307699
Nome de produto da encomenda	BGC495 50 RGB CLFT12 BK

EAN/UPC – Produto	8718291623076
Código de encomenda	101-000077-01
Código local	912400130023
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130023
Peso líquido (peça)	0.980 kg
Número de catálogo	101-000077-01
Descrição do número de catálogo	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Desenho dimensional



iColor Flex LMX gen2

