



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB CLFT4 WH

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Para os designers que buscam por uma iluminação de destaque/visão direta (direct view) RGB de alto brilho, ou ainda projetar exibições criativas de vídeo em baixa resolução, o iColor Flex LMX gen2 é uma solução disposta em cordões flexíveis de LED de alta intensidade. Cada módulo Flex LMX gen2 é controlável individualmente, proporcionando a máxima flexibilidade para o design.

Dados do produto

| Informações gerais | | Controles e dimerização | |
|--|--|--|--------------|
| Número de fontes de luz | 50 [50 pcs] | Regulável | Sim |
| Código da família das lâmpadas | LED-MD [LED Multi-die] | Dados mecânicos e de compartimento | |
| Cor da fonte de luz | RGB | Material do compartimento | PC |
| Fonte de luz substituível | Sim | Material de lente/tampa óptica | PC |
| Controlador incluído | Não | Cor | Branco |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | CLFT4 [Plano transparente com separação de 4 polegadas] | Aprovação e aplicação | |
| Difusão do fecho da luz da luminária | 105° | Código de proteção de entrada | IP66 [IP66] |
| Marca CE | CE | Desempenho inicial (compatível com IEC) | |
| Dados técnicos de luz | | Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 30 lm |
| Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó | 11 cd | Eficiência da luminária LED inicial | 30 lm/W |
| Dados elétricos e de operação | | Potência de entrada inicial | 1 W |
| Tensão de entrada | 24 V | Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) | |
| | | Manutenção luminica 50% a 25°C calculada | 100000 |

iColor Flex LMX gen2

| | |
|--|--------|
| Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada | 60000 |
| Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada | 100000 |
| Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada | 60000 |
| Manutenção lumínica - 70% a 25°C calculada | 100000 |
| Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada | 60000 |
| Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada | 100000 |
| Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada | 60000 |

Condições de aplicação

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50 °C |
|-----------------------------------|---------------|


Dados do produto

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Código do produto completo | 871829162308399 |
| Nome de produto da encomenda | BGC495 50 RGB CLFT4 WH |

| | |
|---|---|
| EAN/UPC – Produto | 8718291623083 |
| Código de encomenda | 101-000077-02 |
| Código local | 912400130024 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador SAP – Embalagens por exterior | 6 |
| Nº do material (12NC) | 912400130024 |
| Peso líquido (peça) | 0,980 kg |
| Número de catálogo | 101-000077-02 |
| Descrição do número de catálogo | iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing |

IP 66

Desenho dimensional



iColor Flex LMX gen2

