



iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Ha a tervezőknek nagy fényerejű, közvetlen megvilágítású, kiemelő jellegű RGB-világításra van szükségük, vagy kreatív alacsony felbontású videómegjelenítőket építenek, az iColor Flex LMX gen2 nagy fényerejű LED-csomópontok rugalmas füzerei tökéletes megoldást nyújtanak. Mindegyik Flex LMX gen2 csomópont külön vezérelhető, így a rugalmas tervezés garantált.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]
A fényforrás színe	RGB
Cserélhető fényforrás	Igen
Vezérlővel együtt	Nem
Optika/lencse típusa	CLFT12 [Clear flat 12 inch separated]
A lámpatest fényszóródása	105°
CE jelölés	CE mark
Technikai adatok	
Fényerősség (csúcsérték) a fénysugár tengelyén, fénypontonként	11 cd
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	24 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Szín	WH
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	30 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	30 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	1 W

iColor Flex LMX gen2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on
(számított) 100000

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on
(névleges) 60000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on
(számított) 100000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on
(névleges) 60000

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on
(számított) 100000

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on
(névleges) 60000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on
(számított) 100000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on
(névleges) 60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány -40 to +50 °C között

Termékadatok

Teljes termékkód	871829162309099
A termék megrendelési neve	BGC495 50 RGB CLFT12 WH
EAN/UPC - termék	8718291623090
Rendelési kód	101-000077-03
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	6
SAP anyag	912400130025
Nettó tömeg (darab)	0,980 kg
Katalógusszám	101-000077-03
A katalógusszám leírása	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Méretezett rajza



iColor Flex LMX gen2

