

iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex LMX gen2, som har fleksible trådrekker av høyintensive store LED-noder. Hver Flex LMX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskildefarge	RGB
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Driver inkludert	No
Optisk deksel-/linsetype	CLFT12 [Clear flat 12 inch separated]
Lysstrålespredning fra armatur	105°
CE-merke	CE mark
Teknisk belysning	
Lysintensitet (toppverdi) på stråleakse per node	11 cd
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	24 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	30 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	30 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	1 W

iColor Flex LMX gen2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000


Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829162309099

Produktnavn for bestilling	BGC495 50 RGB CLFT12 WH
EAN/UPC – produkt	8718291623090
Bestillingskode	101-000077-03
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	912400130025
Nettovekt (stykk)	0,980 kg
Katalognummer	101-000077-03
Katalognummerbeskrivelse	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66

Målskisse



iColor Flex LMX gen2

