



iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Ha a tervezőknek nagy fényerejű, közvetlen megvilágítású, kiemelő jellegű RGB-világításra van szükségük, vagy kreatív alacsony felbontású videómegjelenítőket építenek, az iColor Flex LMX gen2 nagy fényerejű LED-csomópontok rugalmas füzerei tökéletes megoldást nyújtanak. Mindegyik Flex LMX gen2 csomópont külön vezérelhető, így a rugalmas tervezés garantált.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]
A fényforrás színe	RGB
Cserélhető fényforrás	Igen
Vezérlővel együtt	Nem
Optika/lencse típusa	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
A lámpatest fényszóródása	165°
CE jelölés	CE mark
Technikai adatok	
Fényerősség (csúcsérték) a fénysugár tengelyén, fénypontonként	2,2 cd

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	24 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Szín	BK
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	13 lm

iColor Flex LMX gen2


A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	13 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	1 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829162310699
A termék megrendelési neve	BGC495 50 RGB TSDM4 BK
EAN/UPC - termék	8718291623106
Rendelési kód	101-000077-04
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	6
SAP anyag	912400130026
Nettó tömeg (darab)	0,980 kg
Katalógusszám	101-000077-04
A katalógusszám leírása	iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On- Center Node Spacing

IP 66

Méretezett rajza



iColor Flex LMX gen2

