



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB TSDM4 WH

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Para os designers que buscam por uma iluminação de destaque/visão direta (direct view) RGB de alto brilho, ou ainda projetar exibições criativas de vídeo em baixa resolução, o iColor Flex LMX gen2 é uma solução disposta em cordões flexíveis de LED de alta intensidade. Cada módulo Flex LMX gen2 é controlável individualmente, proporcionando a máxima flexibilidade para o design.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Cor da fonte de luz	RGB
Fonte de luz substituível	Sim
Controlador incluído	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM4 [Cúpula transparente com separação de 4 polegadas]
Difusão do fecho da luz da luminária	165°
Marca CE	CE

Dados técnicos de luz

Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	2,2 cd
--	--------

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	24 V
-------------------	------

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Cor	Branco

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
-------------------------------	--------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	13 lm
Eficiência da luminária LED inicial	13 lm/W
Potência de entrada inicial	1 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
--	--------

iColor Flex LMX gen2

Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829162312099
Nome de produto da encomenda	BGC495 50 RGB TSDM4 WH

EAN/UPC – Produto	8718291623120
Código de encomenda	101-000077-06
Código local	912400130028
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130028
Peso líquido (peça)	0,980 kg
Número de catálogo	101-000077-06
Descrição do número de catálogo	iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On- Center Node Spacing

IP 66

Desenho dimensional



iColor Flex LMX gen2

