



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB TSDM4 WH

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Когда дизайнеры хотят создать яркое прямое акцентное освещение в палитре RGB или нуждаются в креативных видеодисплеях с низким разрешением, они используют iColor Flex LMX gen2 — гибкие гирлянды, состоящие из больших ярких светодиодных ячеек. Управление каждой ячейкой Flex LMX gen2 осуществляется индивидуально, что обеспечивает максимальную гибкость дизайна.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	50 [50 pcs]
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]
Цвет источника света	RGB
Сменный источник света	Yes
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
Распределение света светильника	165°
Маркировка CE	CE mark
Технические характеристики освещения	
Осевая (максимальная) сила света на модуль	2,2 cd
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Цвет	White
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	13 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	13 lm/W
Начальная входная мощность	1 W

