



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

O Vaya Linear MP é um equipamento de iluminação LED fiável e económico concebido para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Oferecendo uma variada escolha de feixes elípticos ou largos, o Vaya Linear MP é ideal para varrimento de paredes e para aplicações de iluminação rasante. A alimentação unificada e a alimentação integrada e os conectores de dados tornam a instalação rápida, fácil e fidedigna.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Abertura de feixe da fonte de luz	50 °
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro liso]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material da ótica	G
Material de lente/difusor ótico	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento	310 mm
Cor	DGR

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Vaya Linear MP

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	477 lm
Eficiência da luminária LED inicial	35,1 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	- K
Potência de entrada inicial	18 W


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
50% de manutenção luminica a 40 °C calculada	63000
50% de manutenção luminica a 40 °C relatada	36000
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção luminica a 40 °C calculada	29000
70% de manutenção luminica a 40 °C relatada	29000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C


Dados do produto	
Código do produto completo	871829162555199
Nome de produto da encomenda	BCP424 50 RGB L310 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625551
Código de encomenda	316-000011-00
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	912400130056
Copiar peso líquido (peça)	1,420 kg
Número de catálogo	316-000011-00
Descrição do número de catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE



Desenho dimensional



BCP424 50 RGB L310 CE



BCP424 50 RGB L310 CE

