



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

O Vaya Linear MP é um equipamento de iluminação LED fiável e económico concebido para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Oferecendo uma variada escolha de feixes elípticos ou largos, o Vaya Linear MP é ideal para varrimento de paredes e para aplicações de iluminação rasante. A alimentação unificada e a alimentação integrada e os conectores de dados tornam a instalação rápida, fácil e fidedigna.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e regulação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	true
Abertura de feixe da fonte de luz	10 x 50 °	Dados mecânicos e de revestimento	
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Fonte de luz substituível	false	Material da ótica	G
Controlador incluído	true	Material de lente/difusor ótico	Vidro temperado
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro liso]	Forma da lente/difusor ótico	FT
Marca CE	CE	Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Marca UL	Não	Comprimento	310 mm
Marca CQC	Não	Cor	DGR
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h	Aprovação e aplicação	
Marca PSE	PSE	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Dados elétricos e de funcionamento		Classe de Eficiência Energética	G
Tensão de entrada	100-277 V	Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
		Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31


Vaya Linear MP

Número de registo EPREL	1081413
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	484 lm
Eficiência da luminária LED inicial	36,4 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	- K
Potência de entrada inicial	18 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	100000
50% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
50% de manutenção lumínica a 40 °C calculada	63000
50% de manutenção lumínica a 40 °C relatada	36000
70% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção lumínica a 40 °C calculada	29000
70% de manutenção lumínica a 40 °C relatada	29000


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829162556899
Nome de produto da encomenda	BCP424 10x50 RGB L310 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625568
Código de encomenda	316-000011-01
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	912400130057
Copiar peso líquido (peça)	1,420 kg
Número de catálogo	316-000011-01
Descrição do número de catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP66 IK06

Desenho dimensional



BCP424 10x50 RGB L310 CE



BCP424 10x50 RGB L310 CE

