



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP är en tillförlitlig och kostnadseffektiv armatur med LED-belysning som har utformats för statiska eller dynamiska färgbelysningseffekter. Vaya Linear MP kan fås med breda eller elliptiska ljusstrålar, vilket gör den perfekt för väggbelysning och effektbelysning. Integrerad ström och kombinerade kontakter för ström och data gör den snabb, enkel och pålitlig att installera.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans spridningsvinkel	10 x 50 °
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GC [klart glas]
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	No
CQC-märkning	-
Livslängd vid 70 % ljusflöde	60000 h
PSE-märkning	PSE Märke
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Längd	310 mm
Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31
EPREL-registreringsnummer	1081413
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	484 lm
Initialt LED-ljusutbyte	36,4 lm/W

Vaya Linear MP

Init. Corr. färgtemperatur	- K
Initial ineffekt	18 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	36000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C beräknat	63000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C rapporterat	36000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	36000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C beräknat	29000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C rapporterat	29000

Användningsförhållanden



Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829162556899
Beställningsproduktnamn	BCP424 10x50 RGB L310 CE
EAN/UPC – Produkt	8718291625568
Beställningsnummer	316-000011-01
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	912400130057
Net Weight (Piece)	1,420 kg
Katalognummer	316-000011-01
Beskrivning av katalognummer	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE



Måttskiss



BCP424 10x50 RGB L310 CE

BCP424 10x50 RGB L310 CE

