



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP sabit ya da dinamik renkli aydınlatma efektleri için tasarlanmış, güvenilir ve düşük maliyetli LED aydınlatma armatürüdür. Geniş çeşitlilikte eliptik ışın seçenekleri sunan Vaya Linear MP, duvar aydınlatması uygulamaları için idealdir. Entegre güç ve birleşik güç/veri konnektörleri, kurulumu hızlı, kolay ve güvenilir kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]	Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Işık kaynağının ışın açısı	50 °	Optik sistem malzemesi	Glass
Işık kaynağı rengi	Kırmızı, yeşil ve mavi	Optik kapak/lens malzemesi	Temperlenmiş cam
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Optik kapak/lens şekli	Flat
Tertibat dahildir	Evet	Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]	Uzunluk	1210 mm
CE işareti	CE mark	Renk	Dark gray
UL işareti	Hayır	Onay ve Uygulama	
CQC işareti	-	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
%70 Işık Akısına kadar kullanım ömrü	60000 h	Enerji Verimliliği Sınıfı	G
PSE işareti	PSE mark	Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler		Titreşim Standardı	Complies with ANSI C136.31
Giriş Voltajı	100 to 277 V	Titreşim Derecesi	Complies with ANSI C136.31
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz	EPREL Tescil Numarası	1081408
Kontroller ve Dimming		Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Dim Edilebilir	Evet	Initial luminous flux	1906 lm
		LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	35,1 lm/W

Vaya Linear MP

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	- K
Başlangıç giriş gücü	60 W

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Bildirildi	36000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %40 Hesaplandı	63000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %50 Bildirildi	36000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Bildirildi	36000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %70 Hesaplandı	29000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %70 Bildirildi	29000

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +40 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri


Tam ürün kodu	871829162557599
Sipariş ürün adı	BCP424 50 RGB L1210 CE
EAN/UPC - Ürün	8718291625575
Sipariş kodu	316-000011-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	912400130058
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,850 kg
Katalog Numarası	316-000011-02
Catalog Number Description	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

IP 66 IK 06

Boyutlu çizim



BCP424 50 RGB L1210 CE



BCP424 50 RGB L1210 CE

