



Vaya Linear MP



Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

O Vaya Linear MP é um equipamento de iluminação LED fiável e económico concebido para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Oferecendo uma variada escolha de feixes elípticos ou largos, o Vaya Linear MP é ideal para varrimento de paredes e para aplicações de iluminação rasante. A alimentação unificada e a alimentação integrada e os conectores de dados tornam a instalação rápida, fácil e fidedigna.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Abertura de feixe da fonte de luz	10 x 50 °
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro liso]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material da ótica	G
Material de lente/difusor ótico	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento	1210 mm
Cor	DGR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Classe de Eficiência Energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31


Vaya Linear MP

Número de registo EPREL	1081407
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	1934 lm
Eficiência da luminária LED inicial	36,4 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	- K
Potência de entrada inicial	60 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
50% de manutenção luminica a 40 °C calculada	63000
50% de manutenção luminica a 40 °C relatada	36000
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção luminica a 40 °C calculada	29000
70% de manutenção luminica a 40 °C relatada	29000


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829162558299
Nome de produto da encomenda	BCP424 10x50 RGB L1210 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625582
Código de encomenda	316-000011-03
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	912400130059
Copiar peso líquido (peça)	3,850 kg
Número de catálogo	316-000011-03
Descrição do número de catálogo	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE



Desenho dimensional



BCP424 10x50 RGB L1210 CE



BCP424 10x50 RGB L1210 CE

