



# Vaya Linear MP

## BSP424 10x50 RGB L1210 CE CQC

Vaya Linear MP — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичные или динамичные цветные световые эффекты. В Vaya Linear MP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Встроенные разъемы питания, служащие одновременно для подачи питания и передачи данных, обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

### Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	10 x 50 °
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GC [ Clear glass]
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	CQC-mark
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	60000 h
Знак PSE	No
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	25 °C W

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Длина	1210 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	1934 lm

## Vaya Linear MP

Начальная эффективность освещения светодиода	36,4 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	- К
Начальная входная мощность	60 W

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	36000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	63000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	36000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	36000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	29000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	29000

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	871829162566799
Название продукта для заказа	BCP424 10x50 RGB L1210 CE CQC
EAN/UPC — продукт	8718291625667
Код заказа	912400130067
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	912400130067
Вес нетто (шт.)	3,850 kg

К 06

### Чертеж размеров



Vaya

