



# Vaya Linear MP

## BCP426 50 AM L310 CE

O Vaya Linear MP é um projetor LED confiável e econômico projetado para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Com distribuição de luz aberta ou elíptica, o Vaya Linear MP é ideal para aplicações tipo "wall washer" em superfícies. De fácil instalação, o sistema oferece elevada confiabilidade e baixo custo de manutenção.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Ângulo do feixe da fonte de luz          | 50 °                          |
| Cor da fonte de luz                      | AM                            |
| Fonte de luz substituível                | Não                           |
| Controlador incluído                     | Sim                           |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GC [ Vidro transparente]      |
| Marca CE                                 | CE                            |
| Marca UL                                 | Não                           |
| Marca CQC                                | Não                           |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso      | 60000 h                       |
| Marca PSE                                | PSE mark                      |

### Dados elétricos e de operação

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tensão de entrada     | 100-277 V  |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |

### Controles e dimerização

|           |     |
|-----------|-----|
| Regulável | Não |
|-----------|-----|

### Dados mecânicos e de compartimento

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Material do compartimento | Aluminum extruded |
|---------------------------|-------------------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Material de óptica                | G      |
| Material de lente/tampa óptica    | GT     |
| Difusor óptico/Formato da lente   | Flat   |
| Acabamento da lente/difusor ótico | Clear  |
| Comprimento                       | 310 mm |
| Cor                               | DGR    |

### Aprovação e aplicação

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Código de proteção de entrada               | IP66 [ IP66] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK06 [ IK06] |

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Temperatura de cor correlacionada inicial | - K |
|-------------------------------------------|-----|

### Condições de aplicação

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +40 °C |
|-----------------------------------|---------------|

### Dados do produto

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Código do produto completo   | 871829162635099      |
| Nome de produto da encomenda | BCP426 50 AM L310 CE |
| EAN/UPC – Produto            | 8718291626350        |
| Código de encomenda          | 912400130080         |



Vaya Linear MP

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Código de encomenda local                | 912400130080 |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1            |
| Numerador SAP – Embalagens por exterior  | 4            |
| Nº do material (12NC)                    | 912400130080 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Peso líquido SAP (peça) | 1,420 kg |
|-------------------------|----------|



Desenho dimensional



Vaya

Vaya

