



# Vaya Linear MP

## BCP426 50 AM L1210 CE

Vaya Linear MP to solidna i opłacalna oprawa liniowa LED zaprojektowana do jednobarwnych jak również barwnych dynamicznych efektów świetlnych. Oferuje szerokie lub eliptyczne kształty wiązki świetlnej. Vaya Linear MP to idealne rozwiązanie do oświetlenia ścian z oddali jak i z bliska. Zintegrowane zasilanie i ujednolicone złączki zasilające i sterujące ułatwiają znacząco instalację, czyniąc ją prostą i niezawodną.

### Dane produktu

| Informacje podstawowe                               |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kod rodziny źródła światła                          | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Kąt rozsyłu źródła światła                          | 50 °                          |
| barwa źródła światła                                | Bursztynowy                   |
| Źródło światła wymienne                             | brak                          |
| Zawiera zasilacz                                    | tak                           |
| Klosz/soczewki                                      | GC [ przezroczyste szkło]     |
| Znak CE                                             | CE                            |
| Oznaczenie UL                                       | brak                          |
| Oznaczenie CQC                                      | brak                          |
| Trwałość do 70% strumienia początkowego             | 60000 h                       |
| Oznaczenie PSE                                      | PSE                           |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne               |                               |
| Napięcie wejściowe                                  | 100-277 V                     |
| Częstotliwość wejściowa                             | 50 do 60 Hz                   |
| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego |                               |
| Funkcja ściemniania                                 | brak                          |

| Mechanika i korpus                          |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiał obudowy                            | Aluminium tłoczone                                                       |
| Materiał optyki                             | G                                                                        |
| Materiał pokrywy optycznej/soczewki         | Szkło hartowane                                                          |
| Klosz/soczewki                              | FT                                                                       |
| Wykończenie klosza/soczewki                 | Przezroczyste                                                            |
| Długość                                     | 1210 mm                                                                  |
| Kolor                                       | DGR                                                                      |
| Certyfikaty i zastosowania                  |                                                                          |
| Kod klasy szczelności IP                    | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
| Kod mechanicznej odporności na uderzenia    | IK06 [ IK06]                                                             |
| Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) |                                                                          |
| Początkowy skorelowana Temperatura barwowa  | - K                                                                      |


Vaya Linear MP

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań                 |                       |
| Zakres temperatury otoczenia                 | -40 až +40 °C         |
| Dane techniczne produktu                     |                       |
| Pełny kod produktu                           | 871829162637499       |
| Nazwa produktu na zamówieniu                 | BCP426 50 AM L1210 CE |
| EAN/UPC - Produkt                            | 8718291626374         |
| Kod zamówienia                               | 62637499              |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1                     |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 4            |
| Materiał Nr (12NC)                                 | 912400130082 |
| Waga netto (szt.)                                  | 3,850 kg     |



Rysunki techniczne



Vaya

