



# Vaya Linear MP

## BCP426 10x50 AM L1210 CE

Philips Vaya Linear MP ist eine kosteneffiziente und zuverlässige lineare LED-Leuchte für Anstrahlungen mit weißem, einfarbigem oder dynamischem (RGB) Licht. Mit einer breitstrahlenden und einer elliptischen Optik eignet sich die Vaya Linear MP ideal für Washlight und Streiflicht. Mit zwei Längen und einer Reihe von Farbtönen ist sie vielseitig einsetzbar. Eine Durchgangsverkabelung mit fertig konfektioniertem Kabelsystem ermöglicht zusätzlich eine schnelle und einfache Installation und problemfreie Verkabelung.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften            |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Lampenfamiliencode                  | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 10 x 50 °                     |
| Farbe der Lichtquelle               | Bernsteinfarben               |
| Lichtquelle austauschbar            | Nein                          |
| Betriebsgerät inklusive             | Ja                            |
| Typ optische Abdeckung/Linse        | GC [ Klarglas]                |
| CE-Zeichen                          | ja                            |
| UL-Zeichen                          | Nein                          |
| CQC-Zeichen                         | -                             |
| Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom | 60000 h                       |
| PSE-Zeichen                         | PSE Markierung                |
| Elektrische Kenndaten               |                               |
| Eingangsspannung                    | 100 bis 277 V                 |
| Eingangsfrequenz                    | 50 bis 60 Hz                  |
| Dimmen                              |                               |
| Dimmbar                             | Nein                          |

| Mechanische Kenndaten                   |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gehäusematerial                         | Stranggepresstes Aluminium                                       |
| Optisches Material                      | Glas                                                             |
| Material optische Abdeckung/Linse       | Gehärtetes Glas                                                  |
| Form optische Abdeckung/Linse           | flach                                                            |
| Veredelung optische Abdeckung/Linse     | Klar                                                             |
| Länge                                   | 1210 mm                                                          |
| Farbe                                   | Dunkles Grau                                                     |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                                                                  |
| Schutzart (IP)                          | IP66 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK06 [ IK06]                                                     |
| Initialkennwerte (IEC konform)          |                                                                  |
| Init. kor. Farbtemperatur               | - K                                                              |
| Anwendungsparameter                     |                                                                  |
| Umgebungstemperaturbereich              | -40 bis +40 °C                                                   |


# Vaya Linear MP

| Produktdaten          |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Gesamt-Produktcode    | 871829162638199          |
| Bestell-Produktname   | BCP426 10x50 AM L1210 CE |
| EAN/UPC - Produkt     | 8718291626381            |
| Bestellcode           | 62638199                 |
| Anzahl pro Verpackung | 1                        |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Anzahl pro Umverpackung   | 4            |
| Material-Nr. (12NC)       | 912400130083 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 3,850 kg     |



## Abmessungsskizzen



Vaya

