



Vaya Linear MP

BSP425 10x50 3000 L310 CE

Vaya Linear MP — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичные или динамичные цветные световые эффекты. В Vaya Linear MP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Встроенные разъемы питания, служащие одновременно для подачи питания и передачи данных, обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	10 x 50 °
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GC [Clear glass]
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	60000 h
Знак PSE	PSE mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Длина	310 mm
Цвет	Dark gray
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	792 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	54,3 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	78


Vaya Linear MP

Начальная входная мощность	18 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162568199
Название продукта для заказа	BCP425 10x50 3000 L310 CE
EAN/UPC — продукт	8718291625681
Код заказа	912400130118
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	912400130118
Вес нетто (шт.)	1,360 kg



Чертеж размеров



Vaya

