



# Vaya Linear MP

## BCP425 50 4000 L310 CE

Vaya Linear MP è un apparecchio per illuminazione a LED affidabile e conveniente progettato per effetti di illuminazione fissi o a colori dinamici. Con una scelta di fasci larghi o ellittici, Vaya Linear MP è ideale per le applicazioni di illuminazione wall-washing e radente. Alimentazione integrata e connettori alimentazione e dati unificati rendono l'installazione rapida, semplice e affidabile.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice famiglia lampada                   | LED-HB [ LED High Brightness]       |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa | 50 °                                |
| Colore sorgente luminosa                  | Bianco freddo                       |
| Sorgente luminosa sostituibile            | No                                  |
| Driver incluso                            | Sì                                  |
| Tipo copertura ottica/lenti               | GC [ Vetro chiusura trasparente GC] |
| Marchio CE                                | CE mark                             |
| Marchio UL                                | No                                  |
| Marchio CQC                               | -                                   |
| Durata di vita al 70% flusso luminoso     | 60000 h                             |
| Marchio PSE                               | PSE mark                            |
| Funzionamento e parte elettrica           |                                     |
| Tensione in ingresso                      | 100 to 277 V                        |
| Frequenza di ingresso                     | Da 50 a 60 Hz                       |
| Controlli e regolazione del flusso        |                                     |
| Regolabile                                | Sì                                  |
| Meccanica e corpo                         |                                     |
| Materiale del corpo                       | Alluminio estruso                   |

| Materiale ottico                     | Glass                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale copertura ottica/lenti     | Vetro temperato                                                                     |
| Forma copertura ottica/lenti         | Flat                                                                                |
| Finitura copertura ottica/lenti      | Trasparente                                                                         |
| Lunghezza                            | 310 mm                                                                              |
| Colore                               | Dark gray                                                                           |
| Approvazione e applicazione          |                                                                                     |
| Grado di protezione                  | IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice protezione impatti meccanici  | IK06 [ 1 J]                                                                         |
| Standard vibrazioni                  | Complies with ANSI C136.31                                                          |
|                                      | Complies with ANSI C136.31                                                          |
| Rendimento iniziale (conformità IEC) |                                                                                     |
| Flusso luminoso iniziale             | 874 lm                                                                              |
| Flusso luminoso iniziale             | 874 lm                                                                              |
| Efficienza iniziale apparecchio LED  | 61,1 lm/W                                                                           |
| Temp. corr. colore iniziale          | 4000 K                                                                              |
| Temp. Indice di resa dei colori      | 83                                                                                  |
| Potenza in ingresso iniziale         | 18 W                                                                                |


Vaya Linear MP

| Rendimento nel tempo (conformità IEC)    |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000          |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000           |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 100000          |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000           |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 60000           |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 100000          |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 60000           |
| Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 100000          |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 62000           |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 60000           |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 62000           |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 60000           |
| Condizioni di applicazione               |                 |
| Intervallo temperatura ambiente          | Da -40 a +40 °C |

| Dati del prodotto                           |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Codice prodotto completo                    | 871829162571199        |
| Nome prodotto ordine                        | BCP425 50 4000 L310 CE |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718291625711          |
| Codice d'ordine                             | 62571199               |
| Codice Locale                               | 62571199               |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                      |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 4                      |
| N. materiale (12NC)                         | 912400130121           |
| Peso netto (Pezzo)                          | 1,360 kg               |



Disegno tecnico



Vaya

