



Vaya Linear MP

BCP425 50 4000 L310 CE

O Vaya Linear MP é um projetor LED confiável e econômico projetado para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Com distribuição de luz aberta ou elíptica, o Vaya Linear MP é ideal para aplicações tipo "wall washer" em superfícies. De fácil instalação, o sistema oferece elevada confiabilidade e baixo custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Ângulo do feixe da fonte de luz	50 °
Cor da fonte de luz	CW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE mark

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Aluminum extruded
---------------------------	-------------------

Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Comprimento	310 mm
Cor	DGR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)


Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	874 lm
Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 4.000 K	874 lm
Eficiência da luminária LED inicial	61,1 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	83
Potência de entrada inicial	18 W

Vaya Linear MP

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 50°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	60000


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C

Desenho dimensional



Vaya

Dados do produto	
Código do produto completo	871829162571199
Nome de produto da encomenda	BCP425 50 4000 L310 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625711
Código de encomenda	912400130121
Código de encomenda local	912400130121
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400130121
Peso líquido SAP (peça)	1,360 kg



Vaya

