



# Vaya Linear MP

## BCP425 10x50 4000 L310 CE

Vaya Linear MP er en pålitelig og kostnadseffektiv armatur for LED-belysning utformet for faste eller dynamiske og fargerike lyseffekter. Vaya Linear MP fås både med bredstrålet og eliptisk optikk og er ideell for vegg-belysning og grazing. Integrert strømtilførsel og kombinerte strøm- og datakontakter gjør monteringen rask, enkel og pålitelig.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [ LED High Brightness]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	10 x 50 °
Lyskildefarge	Kaldhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GC [ klart glass]
CE-merke	CE mark
UL-merke	No
CQC-merke	-
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h
PSE-merke	PSE mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium

Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Lengde	310 mm
Farge	Dark gray

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [ 1 J]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	844 lm
Opprinnelig lysytelse	844 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	59 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Opprinnelig inngangseffekt	18 W

## Vaya Linear MP

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

### Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

### Produktdata

Fullstendig produktkode	871829162572899
Produktnavn for bestilling	BCP425 10x50 4000 L310 CE
EAN/UPC – produkt	8718291625728
Bestillingskode	62572899
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	4
Materialenr. (12NC)	912400130122
Nettovekt (stykk)	1,360 kg



### Målskisse



Vaya

