



# Vaya Linear MP

## BCP425 50 4000 L1210 CE

Vaya Linear MP è un apparecchio per illuminazione a LED affidabile e conveniente progettato per effetti di illuminazione fissi o a colori dinamici. Con una scelta di fasci larghi o ellittici, Vaya Linear MP è ideale per le applicazioni di illuminazione wall-washing e radente. Alimentazione integrata e connettori alimentazione e dati unificati rendono l'installazione rapida, semplice e affidabile.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Approvazione e applicazione	
Codice famiglia lampada	LED-HB [ LED High Brightness]	Materiale ottico	Glass
Angolo del fascio della sorgente luminosa	50 °	Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Colore sorgente luminosa	Bianco freddo	Forma copertura ottica/lenti	Flat
Sorgente luminosa sostituibile	No	Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Driver incluso	Si	Lunghezza	1210 mm
Tipo copertura ottica/lenti	GC [ Vetro chiusura trasparente GC]	Colore	Dark gray
Marchio CE	CE mark	<b>Approvazione e applicazione</b>	
Marchio UL	No	Grado di protezione	IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Marchio CQC	-	Codice protezione impatti meccanici	IK06 [ 1 J]
Durata di vita al 70% flusso luminoso	60000 h	Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31
Marchio PSE	PSE mark	<b>Rendimento iniziale (conformità IEC)</b>	
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>		Flusso luminoso iniziale	3496 lm
Tensione in ingresso	100 to 277 V	Flusso luminoso iniziale	3496 lm
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Efficienza iniziale apparecchio LED	61,1 lm/W
<b>Controlli e regolazione del flusso</b>		Temp. corr. colore iniziale	4000 K
Regolabile	Si	Temp. Indice di resa dei colori	83
<b>Meccanica e corpo</b>		Potenza in ingresso iniziale	60 W
Materiale del corpo	Alluminio estruso		

## Vaya Linear MP

### Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

### Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829162573599
Nome prodotto ordine	BCP425 50 4000 L1210 CE
EAN/UPC - Prodotto	8718291625735
Codice d'ordine	62573599
Codice Locale	62573599
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
N. materiale (12NC)	912400130123
Peso netto (Pezzo)	3,760 kg

IK06

### Disegno tecnico



Vaya

