



Vaya Linear MP

BCP425 50 4000 L1210 CE

O Vaya Linear MP é um projetor LED confiável e econômico projetado para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Com distribuição de luz aberta ou elíptica, o Vaya Linear MP é ideal para aplicações tipo "wall washer" em superfícies. De fácil instalação, o sistema oferece elevada confiabilidade e baixo custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Ângulo do feixe da fonte de luz	50 °
Cor da fonte de luz	CW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE mark

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded

Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Comprimento	1210 mm
Cor	DGR

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31


Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3496 lm
Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 4.000 K	3496 lm
Eficiência da luminária LED inicial	61,1 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	83
Potência de entrada inicial	60 W

Vaya Linear MP

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 50°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	60000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C


Desenho dimensional



Vaya

Dados do produto	
Código do produto completo	871829162573599
Nome de produto da encomenda	BCP425 50 4000 L1210 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625735
Código de encomenda	912400130123
Código de encomenda local	912400130123
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400130123
Peso líquido SAP (peça)	3,760 kg

IK 08



Vaya

