



Vaya Linear MP

BSP425 10x50 3000 L1210 CE CQC

Vaya Linear MP — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичные или динамичные цветные световые эффекты. В Vaya Linear MP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Встроенные разъемы питания, служащие одновременно для подачи питания и передачи данных, обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация		Механические компоненты и корпус	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Материал корпуса	Формованный алюминий
Угол расхождения луча от источника света	10 x 50 °	Оптический материал	Glass
Цвет источника света	Нейтральный белый	Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Сменный источник света	No	Форма оптической крышки / линзы	Flat
Драйвер в комплекте	Yes	Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Тип оптического плафона / линзы	GC [Clear glass]	Длина	1210 mm
Маркировка CE	CE mark	Цвет	Dark gray
Метка UL	-	Соответствие требованиям и область применения	
Метка CQC	CQC-mark	Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	60000 h	Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Знак PSE	No	Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
Эксплуатационные и электрические характеристики		Complies with ANSI C136.31	
Входное напряжение	100 to 277 V	Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Входная частота	50–60 Hz	Начальная светоотдача	3169 lm
Системы управления и регулировка яркости света		Начальная эффективность освещения светодиода	54,3 lm/W
Возможность изменения яркости света	Yes	Нач. корр. цветовая температура	3000 K
		Нач. индекс цветопередачи	78


Vaya Linear MP

Начальная входная мощность	60 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162586599
Название продукта для заказа	BCP425 10x50 3000 L1210 CE CQC
EAN/UPC — продукт	8718291625865
Код заказа	912400130136
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	912400130136
Вес нетто (шт.)	3,850 kg



Чертеж размеров



Vaya

