



Vaya Linear MP

BCP425 50 2700 L310 CE

O Vaya Linear MP é um projetor LED confiável e econômico projetado para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Com distribuição de luz aberta ou elíptica, o Vaya Linear MP é ideal para aplicações tipo "wall washer" em superfícies. De fácil instalação, o sistema oferece elevada confiabilidade e baixo custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Ângulo do feixe da fonte de luz	50 °
Cor da fonte de luz	WW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded

Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Comprimento	310 mm
Cor	DGR
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	840 lm
Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 2.700 K	840 lm
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	18 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000

Vaya Linear MP

Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 50°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	62000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829162591999
----------------------------	-----------------


Nome de produto da encomenda	BCP425 50 2700 L310 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625919
Código de encomenda	912400130141
Código de encomenda local	912400130141
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400130141
Peso líquido SAP (peça)	1,360 kg



Desenho dimensional



Vaya



Vaya

