



# Vaya Linear MP

## BCP425 10x50 5000 L1210 CE

A Vaya Linear MP megbízható és költséghatékony LED-es világítási szerelvény, melyet rögzített vagy mozgó színes megvilágítási hatásokhoz terveztünk. A széles vagy ellipszis alakú fénysugarat kibocsátó Vaya Linear MP ideális a fali fénnyvető és homlokatvilágítási alkalmazásokhoz. A beépített tápegység és az egybeépített táp- és adatcsatlakozók felgyorsítják, megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a telepítést.

### Termék adatok

| Általános információ                      |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Fényforrás család kód                     | LED-HB [ LED High Brightness] |
| A fényforrás sugárzási szöge              | 10 x 50 °                     |
| A fényforrás színe                        | Hideg fehér                   |
| Cserélhető fényforrás                     | Nem                           |
| Vezérlővel együtt                         | Igen                          |
| Optika/lencse típusa                      | GC [ Áttetsző üveg]           |
| CE jelölés                                | CE mark                       |
| UL jelölés                                | Nem                           |
| CQC jel                                   | -                             |
| Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig | 60000 h                       |
| PSE jel                                   | PSE mark                      |
| Működtetés és elektronika                 |                               |
| Bemeneti feszültség                       | 100 to 277 V                  |
| Bemeneti frekvencia                       | 50–60 Hz                      |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás           |                               |
| Szabályozható fényerő                     | Igen                          |

| Mechanika és tokozás                               |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ház anyaga                                         | Nyílásokkal ellátott alumínium                         |
| Az optika anyaga                                   | Glass                                                  |
| Optika/lencse anyaga                               | Hőkezelt üveg                                          |
| Optikai burkolat/lencse alakja                     | Flat                                                   |
| Optikai burkolat/lencse kidolgozása                | Víztisztá                                              |
| Hossz                                              | 1210 mm                                                |
| Szín                                               | DGR                                                    |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek               |                                                        |
| Por és víz elleni védelem kódja (IP)               | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Mechanikus ütődésvédelmi kód                       | IK06 [ 1 J]                                            |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                                                        |
| Kezdeti fényáram                                   | 3360 lm                                                |
| Kezdeti Korrelált színhőmérséklet                  | 5000 K                                                 |
| Kezdeti bemeneti feszültség                        | 60 W                                                   |
| Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)   |                                                        |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated           | 100000                                                 |

## Vaya Linear MP

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 60000  |

### Alkalmazási feltételek


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklettartomány | -40 to +40 °C között |
|---------------------------------|----------------------|

### Termékadatok

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Teljes termékkód              | 871829162606099            |
| A termék megrendelési neve    | BCP425 10x50 5000 L1210 CE |
| EAN/UPC - termék              | 8718291626060              |
| Rendelési kód                 | 62606099                   |
| Számláló – csomag dobozonként | 1                          |
| Számláló – csomag dobozonként | 4                          |
| Anyagszám (12NC)              | 912400130156               |
| Nettó tömeg (darab)           | 3,760 kg                   |



### Méretezett rajza



Vaya

