



eW Cove MX Powercore

BCX416 40xLED-HB/WW-2200 100-277V WB

eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125° x 120° Beam Angle, 1.2 m (4 ft)

Dzięki doskonałej wartości strumienia świetlnego, szerokiemu kątowi rozsyłu oraz różnym wariantom barw i temperatur barwowych światła białego oprawy eW Cove MX Powercore znakomicie sprawdzą się w roli oświetlenia akcentującego i pośredniego oświetlenia ogólnego, a także w różnorodnych zastosowaniach jako wnękowe oświetlenie ścian i sufitów. Zapewniają takie same lub lepsze parametry świetlne niż porównywalne liniowe świetlówki fluorescencyjne do wnęk przy niższych kosztach montażu, energii i utrzymania. Stanowią świetne ekologiczne rozwiązanie o jakości i strumieniu świetlnym typowym dla tradycyjnych energooszczędnych systemów. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
Liczba źródeł światła	40 [40 sztuk]	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Gotowe do instalacji	KIT
Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała	Opis typu	brak [-]
Wymienne źródło światła	brak	Znak CE	CE
Zawiera zasilacz	tak	Oznaczenie UL	UL/cUL
Typ optyki	WB [szeroki rozsył]	Oznaczenie CCC	CCC
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]		

eW Cove MX Powercore

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	305 mm
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
--------------------------	--

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	2281 lm
Znamionowa temperatura barwowa	2200 K
Moc znamionowa	50 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	65000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	65000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
--	--------

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	65000
--	-------

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
--	--------

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	65000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829162452399
Nazwa produktu na zamówieniu	BCX416 40xLED-HB/WW-2200 100-277V WB
EAN/UPC - Produkt	8718291624523
Kod zamówienia	523-000050-63
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	912400130178
SAP Net Weight (Piece)	1,800 kg
Numer katalogowy	523-000050-63
Catalog Number Description	eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125° x 120° Beam Angle, 1.2 m (4 ft)



Rysunki techniczne



BCX416 40xLED-HB/WW-2200 100-277V WB

