



ColorBlast RGB Powercore gen4



ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Black Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Black Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast RGB Powercore gen4 nagy teljesítményű LED lámpatestek fehér ill. gazdag, telt, színes fényt sugároznak, valamint színváltoztatási effektek megjelenítésére is alkalmasak. Emelett egyszerűen felszerelhetők. A ColorBlast Powercore gen4 számos tartozékot kínál, melyek lehetővé teszik a sugárzási szög testreszabását különböző megvilágításhoz, mint pl. térvilágítás, kiemelő világítás, sűrűfényes megvilágítás, falak megvilágítása. Az energiatakarékosságról és a költséghatékonyságról pedig a masszív alumíniumöntvény-házban elhelyezett Powercore technológia gondoskodik.

Termék adatok

Általános információ			
A fényforrás sugárzási szöge	10 °	IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
A fényforrás színe	RGB	CE jelölés	CE mark
Cserélhető fényforrás	Nem	UL jelölés	UL and cUL mark
Szerelvénységységek száma	1 unit	Kültéri optika típusa	Narrow beam angle 10°
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Állandó fénykibocsátás	No
Vezérlővel együtt	Igen	Tartozék PFC	ZCP485
Optika/lencse típusa	CLFT [Clear flat]	Működtetés és elektronika	
A lámpatest fényoszóródása	10°	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

ColorBlast RGB Powercore gen4

Teljesítménytényező (névleges)	-
--------------------------------	---

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Alumínium
Rögzítőeszköz	Baseplate
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víziszta
Szín	BK

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-regisztrációs szám	890592


Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	1755 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	38,8 lm/W
Kezdeti színvisszaadási index	80
Kezdeti bemeneti feszültség	50 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	72000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	72000

Méretezett rajza



BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 BK

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	72000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	72000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	72000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	72000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	51400
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	51400
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	51400
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	51400

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829164846899
A termék megrendelési neve	BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 BK
EAN/UPC - termék	8718291648468
Rendelési kód	123-000155-01
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	2
SAP anyag	912400130352
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Katalógusszám	123-000155-01
A katalógusszám leírása	ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Black Housing, UL/CE/CQC



ColorBlast RGB Powercore gen4

