



ColorBlast RGB Powercore gen4



ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Black Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Black Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast RGB Powercore gen4 oferuje zarówno światło białe jak i kolorowe, zarówno statyczne jak i dynamiczne. Dodatkowo łatwy montaż, szeroką gamę akcesoriów optycznych dla różnych aplikacji oraz energooszczędność. Wszystko to w obudowie z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego odpornego na warunki zewnętrzne.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki zewnętrznej	
Kąt rozsyłu źródła światła	10 °	wąski rozsył rozbieżność użyteczna	
Barwa źródła światła	RGB	10°	
Wymienne źródło światła	brak	Stały strumień świetlny	
Liczba jednostek osprzętu	1	No	
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Akcesoria PFC	
Zawiera zasilacz	tak	ZCP485	
Typ pokrowy optycznej/soczewki	CLFT [przezroczysta płaska]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10°	Napięcie wejściowe	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	100-277 V	
Znak CE	CE	Częstotliwość wejściowa	
Oznaczenie UL	UL/cUL	50 do 60 Hz	
		Współczynnik mocy (Nom)	
		-	
Sterowanie i ściemnianie		Sterowanie i ściemnianie	
		Ściemnialna	
		tak	

ColorBlast RGB Powercore gen4

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Materiał mocowania	Aluminium
Urządzenie montażowe	BA
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kolor	BK

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numer rejestracji EPREL	890592

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	1755 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	38,8 lm/W
Init. Color Rendering Index	80
Moc znamionowa	50 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	72000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	72000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	72000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	72000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	72000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	72000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	51400
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	51400
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	51400
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	51400


Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829164846899
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 BK
EAN/UPC - Produkt	8718291648468
Kod zamówienia	123-000155-01
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400130352
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Numer katalogowy	123-000155-01
Catalog Number Description	ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Black Housing, UL/CE/CQC



ColorBlast RGB Powercore gen4

Rysunki techniczne



BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 BK

