



# Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 20°

Vaya Flood HP er en pålitelig og kostnadseffektiv hvit/fargeskiftende flombelysning utformet for store utendørsinstallasjoner. Belysningsnivået som oppnås av denne kompakte armaturen, gjør den ideell for bruksområder med omfattende veggelysning og flombelysning, i både statiske og dynamiske farger. Integrert strømtilførsel og DMX512-kontroll gjør dette produktet enkelt å bruke med DMX-kontrollere fra Philips eller andre leverandører.

## Produktdata

| Generell informasjon           |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Antall lyskilder               | 48 [ 48 pcs]                  |
| lyskildeseriekode              | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Lyskildefarge                  | Varmhvit                      |
| Lyskilde kan erstattes         | No                            |
| Driver inkludert               | Ja                            |
| Optisk deksel-/linsetype       | FG [ flatt glass]             |
| Lysstrålespredning fra armatur | 20°                           |
| IEC-beskyttelsesklasse         | Sikkerhetsklasse I            |
| Typebeskrivelse                | No                            |
| CE-merke                       | CE mark                       |
| ENEC-merke                     | ENEC mark                     |
| UL-merke                       | No                            |
| CQC-merke                      | CQC-mark                      |
| Levetid til 70 % lysytelse     | 50000 h                       |
| Optic type outdoor             | Medium beam angle 20°         |
| PSE-merke                      | No                            |
| RoHS-merke                     | -                             |
| WEEE-merke                     | -                             |


| Vinkel                         | 20°                 |
|--------------------------------|---------------------|
| Teknisk belysning              |                     |
| Standardvinkel på stolpetoppen | 0°                  |
| Standardvinkel sidemontering   | 0°                  |
| Drift og elektrisk             |                     |
| Inngangsspenning               | 220 to 240 V        |
| Inngangsfrekvens               | 50 til 60 Hz        |
| Kontroller og dimming          |                     |
| Kan dimmes                     | Ja                  |
| Mekanisk og innfatning         |                     |
| Innfatningsmateriale           | Formstøpt aluminium |
| Optikkmateriale                | Glass               |
| Optisk deksel-/linsemateriale  | Herdet glass        |
| Optisk deksel-/linseform       | Flat                |

## Vaya Flood HP

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Farge                                        | Dark gray                                               |
| <b>Godkjenning og bruk</b>                   |                                                         |
| Ingress beskyttelseskode                     | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode                  | IK06 [ 1 J]                                             |
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b> |                                                         |
| Opprinnelig lysytelse                        | 9700 lm                                                 |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur                  | 2700 K                                                  |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks                | 80                                                      |
| <b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>   |                                                         |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated     | 71000                                                   |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported       | 60000                                                   |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated     | 60000                                                   |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported       | 60000                                                   |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated     | 45000                                                   |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported       | 45000                                                   |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated     | 37000                                                   |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported       | 37000                                                   |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 23000                                    |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 23000                                    |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 18000                                    |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 18000                                    |
| <b>Bruksforhold</b>                      |                                          |
| For omgivelsestemperaturer mellom        | -40 to +40 °C                            |
| <b>Produktdata</b>                       |                                          |
| Fullstendig produktkode                  | 871829163547599                          |
| Produktnavn for bestilling               | BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC |
| EAN/UPC – produkt                        | 8718291635475                            |
| Bestillingskode                          | 63547599                                 |
| Teller – antall per pakke                | 1                                        |
| Teller – pakker per utvendige boks       | 2                                        |
| Materialenr. (12NC)                      | 912400130402                             |
| Nettovekt (stykk)                        | 7,600 kg                                 |

## Målskisse



Vaya

