



# Vaya Flood HP

## BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC

48 st - LED High Brightness - Mediumstrålande 20° vinkel

Vaya Flood HP är en pålitlig och kostnadseffektiv vit/färgväxlande strålkastare som är designad för storskaliga utomhusinstallationer. Ljusnivån som uppnås av den här fasta armaturen gör den idealisk för att ge wall-washing-effekter eller för att användas som strålkastarbelysning – i både statiska och dynamiska färger. Inbyggd ström- och DMX512-styrenhet gör att produkten är enkel att använda med styrenheter från Philips eller annan fristående leverantör.

### Produktdata

Allmän information		Vinkel	
Antal ljuskällor	48 [ 48 st]	Vinkel	20°
Lampfamiljskod	LED-HB [ LED High Brightness]	Ljusteknik	
Ljuskällans färg	Varmvit	Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Utbytbar ljuskälla	No	Standardvinkel för sidoingång	0°
Driftdon ingår	Ja	Drift och elektricitet	
Optikavskärmning/optiktyp	FG [ plant glas]	Ingående spänning	220 till 240 V
Armaturens ljusfördelning	20°	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Styrenheter och dimring	
Typbeskrivning	No	Dimbara	Ja
CE-märkning	CE märkning	Mekanik och armaturhus	
ENEC-märkning	ENEC märkning	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
UL-märkning	No	Material i optiken	glas
CQC-märkning	CQC-märkning	Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Livslängd vid 70 % ljusflöde	50000 h	Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Optic type outdoor	Mediumstrålande 20° vinkel		
PSE-märkning	No		
RoHS-märkning	-		
WEEE-märkning	-		

## Vaya Flood HP

Färg	Mörkgrå
<b>Användning och godkännande</b>	
Kod för kapslingsklass	IP66 [ Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [ 1 J]
<b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>	
Initialt ljusflöde	9700 lm
Init. korr. färgtemperatur	2700 K
Init. Färgåtergivningsindex	80
<b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000


### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

### Produktdata

Fullständig produktkod	871829163547599
Beställningsproduktnamn	BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718291635475
Beställningsnummer	63547599
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400130402
Nettovikt (stycke)	7,600 kg

## Måttskiss



Vaya

