



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 10 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Faisceau intensif 10°

Vaya Flood HP est un projecteur blanc ou à variation de couleur, fiable et rentable, conçu pour les installations extérieures à grande échelle. Les niveaux de lumière atteints par ce luminaire compact le rendent idéal pour une foule d'applications d'éclairage rasant et de projection, tant en couleurs statiques que dynamiques. L'alimentation et le contrôle DMX512 intégrés en font un produit facile à utiliser avec des contrôleurs DMX Philips ou tiers.

Données du produit

Caractéristiques générales		Angle	
Nombre de sources lumineuses	48 [48 pcs]	10°	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Photométries et Colorimétries	
Température de couleur	Blanc froid	Angle d'inclinaison standard pour montage au	0°
Source lumineuse de substitution	Non	sommet du mât	
Driver inclus	Oui	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison	0°
Cache optique/ type de l'objectif	FG [Verre plat]	standard	
Faisceau du luminaire	10°	Caractéristiques électriques	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Tension d'entrée	220 à 240 V
Description du type	No	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Marquage CE	Marquage CE	Gestion et gradation	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Intensité réglable	Oui
Marquage UL	Non	Matériaux et finitions	
Marquage CQC	CQC-mark	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Durée de vie à 70% du flux lumineux	50000 h	Constitution de l'optique	Verre
Optic type outdoor	Faisceau intensif 10°	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Marquage PSE	Non		
Marquage RoHS	-		
Marquage DEEE	-		

Vaya Flood HP

Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Commande	Gris foncé

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	9700 lm
Température de couleur corr. initiale	5000 K
Température Indice de rendu des couleurs	80

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829163550599
Désignation Produit	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 10 CE CQC
Code barre produit (EAN)	8718291635505
Code de commande	63550599
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	912400130405
Poids net (pièce)	7,600 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

