



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 10 CE CQC

48 pçs - LED High Brightness - Facho fechado, ângulo de 10°

O Vaya Flood HP é um projetor LED nas configurações branco e RGB (efeitos dinâmicos), confiável e econômico, projetado para instalações externas em grande escala. A performance deste dispositivo compacto o torna ideal para aplicações que necessitem de um maior alcance de luz. Sua arquitetura se utiliza do protocolo DMX, o que torna a instalação fácil e compatível com qualquer controlador do mercado.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	48 [48 pçs]
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	CW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [Vidro plano]
Difusão do facho da luz da luminária	10°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Descrição do tipo	Não [-]
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Marca UL	Não
Marca CQC	CQC
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	50000 h
Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 10°
Marca PSE	No
Marca RoHS	-
Marca WEEE	-

Ângulo	A10
Dados técnicos de luz	
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Cor	DGR

Vaya Flood HP

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	9700 lm
Temperatura de cor correlacionada inicial	5000 K
Índice de reprodução de cor inicial	80


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 50°C calculada	58000
Manutenção de lúmens 70% a 50°C reportada	58000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	37000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	37000
Manutenção de lúmens 80% a 50°C reportada	36000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	23000

Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	18000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	18000
Manutenção de lúmens 90% a 50°C reportada	18000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829163550599
Nome de produto da encomenda	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 10 CE CQC
EAN/UPC – Produto	8718291635505
Código de encomenda	912400130405
Código de encomenda local	912400130405
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400130405
Peso líquido SAP (peça)	7,600 kg

Desenho dimensional



Vaya

