



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 20 CE CQC

48 x - LED High Brightness - Tiefbreitstrahlend 20°

Vaya Flood HP ist ein zuverlässiger und kosteneffizienter Scheinwerfer mit weißem Licht oder Licht mit veränderlicher Farbe, der speziell für großflächige Installationen im Freien konzipiert wurde. Mit seinem Beleuchtungsniveau eignet sich dieser kompakte Scheinwerfer ideal für Wandfluter-Effekte und Flutlichtanwendungen in statischen oder dynamischen Farben. Dank der integrierten Stromversorgung und der DMX512 Steuerung kann dieser Scheinwerfer problemlos mit DMX-Controllern von Philips oder anderen Anbietern kombiniert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		WEEE-Zeichen		-
Anzahl Lichtquellen	48 [48 x]	Winkel		20°
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Lichttechnische Daten		
Farbe der Lichtquelle	Kaltweiß	Standardaufneigung Aufsatzmontage		0°
Lichtquelle austauschbar	Nein	Standardaufneigung Ansatzmontage		0°
Betriebsgerät inklusive	Ja	Elektrische Kenndaten		
Typ optische Abdeckung/Linse	FG [Flachglas]	Eingangsspannung		220 bis 240 V
Ausstrahlungswinkel Leuchte	20°	Eingangsfrequenz		50 bis 60 Hz
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Dimmen		
Typbeschreibung	No [-]	Dimmbar		Ja
CE-Zeichen	ja	Mechanische Kenndaten		
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen	Gehäusematerial		Aluminiumdruckguss
UL-Zeichen	Nein	Optisches Material		Glas
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen	Material optische Abdeckung/Linse		Gehärtetes Glas
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	50000 h			
Optic type outdoor	Tiefbreitstrahlend 20°			
PSE-Zeichen	No			
RoHS-Zeichen	-			

Vaya Flood HP

Form optische Abdeckung/Linse	flach
Farbe	Dunkles Grau

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	9700 lm
Init. korr. Farbtemperatur	5000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829163551299
Bestell-Produktname	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291635512
Bestellcode	63551299
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	912400130406
Nettogewicht (Einzelteil)	7,600 kg

Abmessungsskizzen



Vaya

