



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 40 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

A Vaya Flood HP egy megbízható és költséghatékony fehér/színes fényár-világítási megoldás, amely nagy kiterjedésű kültéri rendszerekhez a legmegfelelőbb. A kompakt világítótest által biztosított fényerő ideálissá teszi a fényforrást homlokzat- és fényár-megvilágítási alkalmazásra mind statikus, mind dinamikus színekkel. A beépített tápegység és a DMX512-vezérlés révén a termék könnyen használható más Philips vagy más cég által gyártott DMX-vezérlőkkel.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	48 [48 pcs]
Fényforrás család kód	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Hideg fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	FG [Sík üveg]
A lámpatest fényszóródása	40°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Típusleírás	No
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	ENEC mark
UL jelölés	Nem
CQC jel	CQC-mark
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	50000 h
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
PSE jel	No
RoHS jel	-
WEEE jel	-

Szög	40°
Technikai adatok	
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat

Vaya Flood HP

Szín	DGR
------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK06 [1 J]

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	9700 lm
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	5000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	80

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklettartomány	-40 to +40 °C között
---------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termék kód	871829163552999
A termék megrendelési neve	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC - termék	8718291635529
Rendelési kód	63552999
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	2
Anyagszám (12NC)	912400130407
Nettó tömeg (darab)	7,600 kg

Méretezett rajza



Vaya

