



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro to uniwersalny system punktowego oświetlenia iluminacyjnego oparty na indywidualnie sterowanych białych diodach LED. Trwała, elastyczna konstrukcja umożliwia instalację dynamicznych punktów światła białego na niemal dowolnej powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, takiej jak ściany, sufity, podłogi i trójwymiarowe obiekty. Oprawy eW Flex Micro mogą również służyć do oświetlania wnęk i sztyków.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	50 [50 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-MD [LED Multi-die]
Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	WB [szeroki rozsył]
Typ pokrywy optycznej/soczewki	CLDM4 [przezroczysta kopułka 10 cm odstępu]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie UL	UL/cUL
Możliwość poddania produktu recyklingowi	100%
Zgodność z normą UE RoHS	Nie

Dane techniczne oświetlenia	
Światłość na osi wyrażona w kandelach	10,1
Luminacja na węzeł	25,7
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	24 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał optyki	PC
Kolor	WH


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na udary mech.	IK09 [IK09]
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Moc znamionowa	25 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	90000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	61000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	38000

Rysunki techniczne



BGC482 50 2700K CLDM4 WH

Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	38000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	27000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	27000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-30 to +50 °C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829163897199
Nazwa produktu na zamówieniu	BGC482 50 2700K CLDM4 WH
EAN/UPC - Produkt	8718291638971
Kod zamówienia	500-000011-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	912400130444
Net Weight (Piece)	0,683 kg
Numer katalogowy	500-000011-00
Catalog Number Description	eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing



BGC482 50 2700K CLDM4 WH

