



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 3000 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 3000 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro är ett mångsidigt band med små, individuellt styrbara vita LED-noder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv och skulpturer. eW Flex Micro kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	50 [50 st]
Lampfamiljskod	LED-MD [LED Multi-die]
Ljuskällans färg	Varmvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]
Optikavskärmning/optiktyp	CLDM12 [Klar kupol 12 tum separerade]
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	-
UL-märkning	UL och cUL märkt
Möjligheter att återvinna produkten	100%
EU RoHS-kompatibel	Nej
Drift och elektricitet	
Inspänning	24 V

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i optiken	Polykarbonat
Färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
FCC-märkning	FCC Class A
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Initial ineffekt	25 W

eW Flex Micro

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)		
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000	
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	90000	
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C rapporterat	60000	
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	61000	
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C rapporterat	60000	
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	38000	
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	38000	
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000	
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	27000	

Användningsförhållanden		
Omgivningstemperatur	-30 to +50 °C	

Produktdata	
Fullständig produktkod	871829163909199
Beställningsproduktnamn	BGC482 50 3000K CLDM12 WH
EAN/UPC – Produkt	8718291639091
Beställningsnummer	500-000011-12
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	912400130456
Net Weight (Piece)	1,480 kg
Katalognummer	500-000011-12
Beskrivning av katalognummer	eW Flex Micro, 3000 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Måttskiss

