



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro er en allsidig serie av små, individuelt styrte hvite LED-noder. Det fleksible designet gjør at dynamiske punkter med hvitt lys kan monteres på nesten alle innvendige og utvendige overflater, inkludert vegger, tak, gulv og tredimensjonale skulpturer. eW Flex Micro kan også brukes til belysning av skilt og trange alkover.

Produktdata

Generell informasjon		Belysningsstyrke per node	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]	27,8	
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]	Drift og elektrisk	
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Inngangsspenning	24 V
Lyskilde kan byttes ut	No	Kontroller og dimming	
Driver inkludert	Ja	Kan dimmes	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]	Mekanisk og innfatning	
Optisk deksel-/linsetype	CLDM4 [Clear dome 4 inch separated]	Innfatningsmateriale	Polykarbonat
CE-merke	CE mark	Optikkmateriale	Polycarbonate
ENEC-merke	-	Farge	Sort
UL-merke	UL and cUL mark	Godkjenning og bruk	
Produktgjenvinning	100%	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
I samsvar med EU RoHS	Nei	Mek. støt, beskyttelseskode	IK09 [10 J]
Teknisk belysning			
Intensitet på akse i candela	10,5		


eW Flex Micro

FCC-merke	FCC Class A
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	25 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	90000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	61000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	38000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	38000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000


Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-30 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829163922099
Produktnavn for bestilling	BGC482 50 4000K CLDM4 BK
EAN/UPC – produkt	8718291639220
Bestillingskode	500-000011-25
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	912400130469
Net Weight (Piece)	0,675 kg
Katalognummer	500-000011-25
Katalognummerbeskrivelse	eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66 IK 09

Målskisse



BGC482 50 4000K CLDM4 BK



BGC482 50 4000K CLDM4 BK

