



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

ew Flex Micro é uma solução flexível e versátil disposta em cordões de LEDs na cor branca individualmente controlados. Seu formato permite uma maior flexibilidade na instalação de aplicações tanto interiores quanto exteriores, incluindo paredes, tetos, pisos e esculturas tridimensionais. É indicado também para aplicações tipo "cove lighting" (ex.: sancas) e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais		Luminância por nó	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs]	18,2	
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]	Dados elétricos e de operação	
Cor da fonte de luz	NW	Tensão de entrada	24 V
Fonte de luz substituível	Não	Controles e dimerização	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Sim
Tipo de ótica	WB [Facho largo]	Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM4 [Cúpula transparente com separação de 4 polegadas]	Material do compartimento	PC
Marca CE	CE	Material de ótica	PC
Marca ENEC	Não	Cor	Preto
Marca UL	UL and cUL mark	Aprovação e aplicação	
Reciclabilidade do produto	100%	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Compatível com EU RoHS	Não	Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [IK09]
Dados técnicos de luz			
Intensidade no eixo na candela	3,7		


eW Flex Micro

Marca FCC	FCC Class A
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	25 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica 80% a 25°C calculada	90000
Manutenção lumínica - 80% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 80% a 50°C calculada	61000
Manutenção lumínica - 80% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica 90% a 25°C calculada	38000
Manutenção lumínica - 90% a 25°C reportada	38000
Manutenção lumínica 90% a 50°C calculada	27000
Manutenção lumínica - 90% a 50°C reportada	27000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-30 to +50 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829163924499
Nome de produto da encomenda	BGC482 50 4000K TSDM4 BK
EAN/UPC – Produto	8718291639244
Código de encomenda	500-000011-27
Código local	912400130471
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
Nº do material (12NC)	912400130471
Copiar peso líquido (peça)	0,248 kg
Número de catálogo	500-000011-27
Descrição do número de catálogo	eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On- Center Node Spacing



Desenho dimensional



BGC482 50 4000K TSDM4 BK

