



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro är ett mångsidigt band med små, individuellt styrbara vita LED-noder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv och skulpturer. eW Flex Micro kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

Produktdata

Allmän information		Luminans per nod	
Antal ljuskällor	50 [50 st]	18,2	
Lampfamiljskod	LED-MD [LED Multi-die]	Drift och elektricitet	
Ljuskällans färg	Neutralvit	Inspänning	24 V
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]	Mekanik och armaturhus	
Optikavskärmning/optiktyp	TSDM4 [Transparent kupol 4 tum separerade]	Armaturhusets material	Polykarbonat
CE-märkning	CE märkning	Material i optiken	Polykarbonat
ENEC-märkning	-	Färg	Svart
UL-märkning	UL och cUL märkt	Användning och godkännande	
Möjligheter att återvinna produkten	100%	Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
EU RoHS-kompatibel	Nej	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Ljusteknik		FCC-märkning	FCC Class A
På-axelstyrka i candela	3,7		

eW Flex Micro

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	25 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	90000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	61000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	38000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	38000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	27000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-30 to +50 °C
----------------------	---------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829163924499
Beställningsproduktnamn	BGC482 50 4000K TSDM4 BK
EAN/UPC – Produkt	8718291639244
Beställningsnummer	500-000011-27
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	912400130471
Net Weight (Piece)	0,248 kg
Katalognummer	500-000011-27
Beskrivning av katalognummer	eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On- Center Node Spacing



Måttskiss



BGC482 50 4000K TSDM4 BK

